



## Malla para Criba Vibratoria Circular

Tejemos lo Imposible en Posible



**BOEDON** Industech Limited


[www.boedon.com](http://www.boedon.com) | [sales@boedon.com](mailto:sales@boedon.com)

# BOEDON Folieto

## **La malla para criba vibratoria circular es un tipo de equipo de cribado instalado en pantallas vibratorias nuevas de alta eficiencia de múltiples capas.**

Las mallas para criba vibratoria circular, también conocidas como pantallas vibratorias de movimiento circular, se utilizan para clasificar materiales a granel de tamaño medio a grueso (5-100 mm) para su cribado. La pantalla vibratoria circular adopta un excitador de eje excéntrico tipo cilindro y un bloque de desviación para ajustar la amplitud, el material se desliza sobre la malla de la pantalla a larga distancia y las especificaciones de cribado son diversas. La malla para criba vibratoria circular se utiliza frecuentemente para la clasificación de productos en las industrias minera, de materiales de construcción, transporte, energía, química y otras.

### Malla para Criba Vibratoria Circular



## Especificación

- Material de la malla: SS304 y SS316
- Proceso de fabricación: punzonado y engarzado
- Capas de malla de pantalla: 1–4
- Tamaño del agujero: 3–100 mm
- Área de cribado: 2.25–18 m<sup>2</sup>
- Inclinação de la pantalla: 5° – 35°

Especificación de la malla de pantalla circular de la serie YK

| No.  | Serie YK | Capas | Área de cribado (m <sup>2</sup> ) | Tamaño del agujero (mm) | Tamaño de la pantalla (mm) |
|------|----------|-------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| YK-1 | 2YK2160  | 2     | 12.8                              | 5–80                    | 2,100 × 6,000              |
| YK-2 | 3YK2160  | 3     | 12.8                              | 5–100                   | 2,100 × 6,000              |
| YK-3 | 4YK1860  | 4     | 10.8                              | 5–100                   | 1,800 × 6,000              |

Especificación de la malla de pantalla circular de la serie YA

| No.  | Serie YA | Capas | Área de cribado (m <sup>2</sup> ) | Tamaño del agujero (mm) | Tamaño de la pantalla (mm) |
|------|----------|-------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| YA-1 | 2YA1230  | 2     | 3.7                               | 3–50                    | 1,220 × 3,050              |
| YA-2 | 3YA1230  | 3     | 3.7                               | 3–80                    | 1,220 × 3,050              |
| YA-3 | 2YA1542  | 2     | 6.1                               | 5–50                    | 1,500 × 4,200              |
| YA-4 | 2YA1548  | 2     | 7.1                               | 5–50                    | 1,500 × 4,800              |
| YA-5 | 3YA1548  | 3     | 7.1                               | 5–50                    | 1,500 × 4,800              |

Especificación de la malla de pantalla circular de la serie YKR

| No.    | Serie YKR | Área de cribado (m <sup>2</sup> ) | Inclinación de la pantalla (°) | Tamaño de la pantalla (mm) |
|--------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| YKR-1  | YKR1022   | 2.25                              | 5–35                           | 1,000 × 2,200              |
| YKR-2  | YKR1230   | 3.60                              | 5–35                           | 1,200 × 3,000              |
| YKR-3  | YKR1237   | 4.50                              | 5–35                           | 1,200 × 3,700              |
| YKR-4  | YKR1427   | 5.25                              | 5–35                           | 1,400 × 2,700              |
| YKR-5  | YKR1445   | 6.30                              | 5–35                           | 1,400 × 4,500              |
| YKR-6  | YKR1637   | 6.00                              | 5–35                           | 1,600 × 3,700              |
| YKR-7  | YKR1645   | 7.32                              | 5–35                           | 1,600 × 3,050              |
| YKR-8  | YKR1837   | 6.75                              | 5–35                           | 1,800 × 3,700              |
| YKR-9  | YKR1845   | 8.10                              | 5–35                           | 1,800 × 4,500              |
| YKR-10 | YKR1852   | 9.45                              | 5–35                           | 1,800 × 5,200              |
| YKR-11 | YKR2045   | 9.00                              | 5–35                           | 2,000 × 4,500              |
| YKR-12 | YKR2052   | 10.50                             | 5–35                           | 2,000 × 5,200              |
| YKR-13 | YKR2060   | 12.00                             | 5–35                           | 2,000 × 6,000              |
| YKR-14 | YKR2445   | 10.80                             | 5–35                           | 2,400 × 4,500              |
| YKR-15 | YKR2452   | 12.60                             | 5–35                           | 2,400 × 5,200              |
| YKR-16 | YKR2460   | 14.40                             | 5–35                           | 2,400 × 6,000              |
| YKR-17 | YKR3045   | 13.50                             | 5–35                           | 3,000 × 4,500              |

## Especificación de la malla de la criba vibratoria circular de la serie NH

| No.   | Serie NH | Capas | Inclinación de la pantalla (°) | Área de cribado (m²) | Tamaño de la pantalla (mm) |
|-------|----------|-------|--------------------------------|----------------------|----------------------------|
| NH-1  | 2NH1224  | 2     | 15                             | 2.88                 | 1,200 × 2,400              |
| NH-2  | NH1235   | 1     | 15                             | 4.2                  | 1,200 × 3,500              |
| NH-3  | 2NH1235  | 2     | 15                             | 4.2                  | 1,200 × 3,500              |
| NH-4  | 3NH1235  | 3     | 15                             | 4.2                  | 1,200 × 3,500              |
| NH-5  | 4NH1235  | 4     | 15                             | 4.2                  | 1,200 × 3,500              |
| NH-6  | NH1545   | 1     | 17.5                           | 6.75                 | 1,500 × 4,500              |
| NH-7  | 2NH1545  | 2     | 17.5                           | 6.75                 | 1,500 × 4,500              |
| NH-8  | 3NH1545  | 3     | 17.5                           | 6.75                 | 1,500 × 4,500              |
| NH-9  | 4NH1545  | 4     | 17.5                           | 6.75                 | 1,500 × 4,500              |
| NH-10 | NH1548   | 1     | 17.5                           | 7.2                  | 1,500 × 4,800              |
| NH-11 | 2NH1548  | 2     | 17.5                           | 7.2                  | 1,500 × 4,800              |
| NH-12 | 3NH1548  | 3     | 17.5                           | 7.2                  | 1,500 × 4,800              |
| NH-13 | 4NH1548  | 4     | 17.5                           | 7.2                  | 1,500 × 4,800              |
| NH-14 | NH1860   | 1     | 20                             | 10.8                 | 1,800 × 6,000              |
| NH-15 | 2NH1860  | 2     | 20                             | 10.8                 | 1,800 × 6,000              |
| NH-16 | 3NH1860  | 3     | 20                             | 10.8                 | 1,800 × 6,000              |
| NH-17 | 4NH1860  | 4     | 20                             | 10.8                 | 1,800 × 6,000              |
| NH-18 | NH2160   | 1     | 20                             | 12.6                 | 2,100 × 6,000              |
| NH-19 | 2NH2160  | 2     | 20                             | 12.6                 | 2,100 × 6,000              |
| NH-20 | 3NH2160  | 3     | 20                             | 12.6                 | 2,100 × 6,000              |
| NH-21 | 4NH2160  | 4     | 20                             | 12.6                 | 2,100 × 6,000              |
| NH-22 | NH2460   | 1     | 20                             | 14.4                 | 2,400 × 6,000              |
| NH-23 | 2NH2460  | 2     | 20                             | 14.4                 | 2,400 × 6,000              |
| NH-24 | 3NH2460  | 3     | 20                             | 14.4                 | 2,400 × 2,200              |
| NH-25 | 4NH2460  | 4     | 20                             | 14.4                 | 2,400 × 7,500              |
| NH-26 | 2NH2475  | 2     | 20                             | 18                   | 2,400 × 7,500              |

## Características

- Fácil de desmontar e instalar
- Alta eficiencia de cribado
- Resistente y duradero
- Mantenimiento sencillo
- Seguro de usar

## Aplicación



### Alimentos

- Azúcar en polvo
- Almidón
- Sal
- Fideos de arroz



### Químicos

- Resin
- Revestimiento
- Pintura
- Medicamentos industriales



### Metalurgia

- Polvo de aluminio
- Polvo de plomo
- Polvo de cobre
- Polvos de aleación



**BOEDON** Industech Limited

Convertir lo Imposible  
ten Posible



Correo Electrónico : [ventas@boedon.com](mailto:ventas@boedon.com)

---

[www.boedon.com](http://www.boedon.com)