



Linear Leve Vibratória Malha de Tela

Tecendo o Impossível em Possível



BOEDON Industech Limited

www.boedon.com | sales@boedon.com

BOEDON Brochura

Fornecemos malha de tela vibratória linear leve de uma ou várias camadas para atender às suas necessidades de classificação, remoção de impurezas e separação sólido-líquido.

A malha de tela vibratória linear leve é uma malha de peneira fina de alto desempenho instalada em uma máquina de tela vibratória linear leve. É principalmente usada para classificação, filtragem e remoção de impurezas de pós, partículas e materiais líquidos em várias indústrias. O tamanho da abertura da malha tecida e do metal perfurado é essencial para obter um resultado confiável e eficiente de peneiramento.

Nossa malha de peneira é feita de malha de aço inoxidável com 80-400 malhas ou metal perfurado com uma abertura de 1-10 mm para atender às necessidades de peneiramento de várias indústrias.



Linear Leve Vibratória Malha de Tela



MALHA DE TELA VIBRATÓRIA LINEAR LEVE

Princípio de Funcionamento

Quando uma máquina de peneiramento linear leve começa a funcionar, os materiais são lançados na tela da peneira, enquanto se movem para frente em linha reta. Os materiais entram de forma uniforme pela entrada da máquina, geram materiais de múltiplos padrões através das telas de múltiplas camadas e são descarregados de cada saída de descarga, alcançando assim a classificação em múltiplas camadas do material.



MALHA DE TELA VIBRATÓRIA LINEAR LEVE

Especificação

Material da tela da peneira: aço inoxidável, aço de baixo carbono, latão, bronze, etc. Processo de fabricação: tecelagem, perfuração
Contagem de malha tecida: 80-400 malhas

Tamanho do orifício do metal perfurado: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm

Malha de Tela de Aço Inoxidável para Peneira Vibratória Linear Leve

Contagem de Malha	Diâmetro do Fio (mm)	Largura do Orifício (mm)	Área Aberta (%)	Massa (kg/m ²)	Quantidade de Orifícios/cm ²
400	0.027	0.036	32.7	0.147	24800
363	0.03	0.04	32.7	0.163	20424
325	0.035	0.043	30.4	0.199	16372
314	0.036	0.045	30.9	0.203	15282
265	0.04	0.056	34	0.212	10885
250	0.04	0.063	37.4	0.197	9688
210	0.05	0.071	34.4	0.262	6836
202	0.055	0.071	31.8	0.305	6325
200	0.053	0.074	34	0.281	6200
200	0.05	0.08	37.9	0.244	6200
188	0.055	0.08	35.1	0.285	5478
170	0.055	0.094	39.8	0.258	4480
150	0.071	0.1	34.6	0.366	3488
154	0.065	0.1	36.7	0.325	3676
200	0.03	0.1	61	0.078	6200
150	0.06	0.11	41.9	0.269	3488
130	0.08	0.112	34	0.423	2620
140	0.06	0.12	44.4	0.254	3038
120	0.09	0.12	32.7	0.49	2232
124	0.08	0.125	37.2	0.396	2383
110	0.09	0.14	37.1	0.447	1876
106	0.1	0.14	34	0.529	1742
100	0.11	0.14	31.4	0.615	1550
100	0.1	0.15	36	0.508	1550
100	0.1	0.16	37.9	0.488	1550
91	0.12	0.16	32.7	0.653	1284
80	0.14	0.18	31.6	0.784	992

MALHA DE TELA VIBRATÓRIA LINEAR LEVE

Recursos e Aplicações

Recursos

- Menor consumo de energia, baixo ruído, longa vida útil.
- Alta precisão de peneiramento, alta produção
- A malha de aço inoxidável tecida é de até 400 malhas e a abertura de metal perfurado é de 1-10 mm.
- Boa rigidez geral, firme e confiável
- Estrutura simples, fácil manutenção.

Aplicações



Químico

- Fertilizante
- Ureia
- Coque de petróleo
- Tinta, etc.



Farmacêutico

- Pó
- Líquido herbal chinês
- Comprimido de medicina chinesa e ocidental
- Pílulas, etc.



Alimentos

- Soja
- Castanha
- Bolinhos a vapor pequenos
- Sal, leite em pó, etc.



BOEDON Industech Limited

Transformando o Impossível em Possível



E-Mail: vendas@boedon.com

www.boedon.com